

MISTURADOR



MQC TS

- ✓ Sistema de ligação QuiCoax
- ✓ 2 entradas TER-SAT
- ✓ Baixas perdas
- ✓ Com passagem de corrente na entrada SAT



MQC TS

01



Reduz ao mínimo o tempo de instalação

02



Sem necessidade de ferramentas

03



Garante um excelente conexão e minimiza o espaço

04



Alto factor de blindagem CLASSE A +10 em toda a banda

05



Elimina o uso de conectores e os custos associados

06



QuiCoax, o novo padrão de conexão

TABELA TÉCNICA

ARTICULO		MQC TS	
Código		131005	
Entradas		TER	SAT
Frequências	MHz	5-862	950-2300
Perdas de passagem	dB	1	1,5
Rejeição	dB	30	25
Passagem de corrente	mA	-	500
Saídas	Nº	1= TER + SAT	

Ekselans by ITS

Test of: Coupling transfer function (Ed.2)

Information for test

Test Job:	3000	Operator:	J.M.	Measurement:	05.02.2020 11:47:46
Test set-up:	triaxial cell 1000/150+TECLASS 3000 A++				
Remark:	triaxial cell 1000/150				

Device under test

Item Number:	0000	Cable type:	EK RQC 2-1 cell 1000/15
Type:	coaxial	Zw:	75.0 Ohm
Test length:	1.00 m	Eps r:	1.5



Test parameter

Start frequency:	10.0 kHz	Gen. Power:	0.0 dBm	Add. parameter of transfer impedance:	
Stop frequency:	3.0 GHz	Atten.(P1/P2):	0.0 dB	Test-setup:	Short-Matched
Number of points:	801	R1(Z1):	75.0 Ohm	R2:	0.0 Ohm Eps r2: 0.0
Distance of points:	log	Rp	---	Z2:	0.0 Ohm
IF-BW:	10 Hz	Rs:	---	lex:	0.0 m
Z(NWA):	50.0 Ohm				

Test diagram

